



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	Acti 9 : fixe lampe module 1/2 ou 1 - horizontal installation Acti 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation Multi 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	2
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	100 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,36 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 lampe module 1/2 ou 1 fixe horizontal direct 2 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 lampe module 1/2 ou 1 fixe horizontal direct 2 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 lampe module 1/2 ou 1 fixe horizontal direct 2 600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes