



### Principales

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Linergy                                                        |
| Gamme de produit              | Linergy                                                        |
| Type de produit ou équipement | Jeu de barres                                                  |
| Nom du produit                | Linergy BW                                                     |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier<br>PrismaSeT PrismaSeT P boîtier |
| Degré de protection (IP)      | IPxx B                                                         |
| Description du jeu de barre   | Barre isolée                                                   |
| Quantité du lot               | Lot de 1                                                       |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Description des pôles                            | 4P                                                                               |
| Direction de l'installation                      | Vertical, position de fonctionnement : arrière                                   |
| Description d'installation                       | Cellule - largeur 650 mm<br>Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 750 V CA                                                                         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 8 kV                                                                             |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 400 A                                                                            |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 20 kA (1s)                                                                       |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 52,5 kA                                                                          |
| I <sup>2</sup> t à l'enclenchement               | 400000 kA <sup>2</sup> .s                                                        |
| Courant admissible                               | 400 A                                                                            |
| Longueur                                         | 1000 mm                                                                          |
| Hauteur                                          | 85 mm                                                                            |
| Profondeur                                       | 45 mm                                                                            |
| Poids du produit                                 | 6,36 kg                                                                          |
| Type de connexion avec le jeu de barres          | Trou fileté                                                                      |
| Pas de raccordement                              | Raccordement tous les 25 mm                                                      |

### Environnement

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                    | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2                                                      |
| Certifications du produit | ASTA                                                                            |
| Robustesse mécanique      | Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium          |
| Régulation REACh                    | Déclaration REACh              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations       |
| Sans mercure                        | Oui                            |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui                            |

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                         |
| Profil de circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC               | Oui                                                                                                                                                                                        |