




## Principales

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                     | Thalassa                             |
| Nom du produit            | Thalassa TBS                         |
| Application               | Polyvalent                           |
| Catégorie                 | Boîte industrielle                   |
| Hauteur                   | 164 mm                               |
| Largeur                   | 121 mm                               |
| Profondeur                | 87 mm                                |
| Hauteur intérieure        | 150 mm                               |
| Largeur intérieure        | 105 mm                               |
| Profondeur interne        | 80 mm                                |
| Installation du coffret   | Mural                                |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>1 capot<br>4 vis de capot |
| Quantité du lot           | Lot de 2                             |
| Type de carter            | Corps monobloc                       |
| Type de face avant        | Couvercle bas transparent            |
| Fixation du couvercle     | Vis en plastique                     |
| Type de verrou            | Vis prisonnière plat étanchéité      |
| Pièces amovibles          | Cache par vis prisonnière            |

## Complémentaires

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Matière                          | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Couleur                          | Gris (RAL 7035)<br>Transparent        |
| Normes                           | CEI 62208                             |
| Certifications du produit        | TÜV                                   |
| Classe d'isolation électrique    | Classe II                             |
| Degré de protection IP           | IP66 conforming to NEMA 4,4X          |
| Tenue aux chocs IK               | IK07 conforming to CEI 62262          |
| Résistance au fil incandescent   | 650 °C se conformer à CEI 60695-2-11  |
| Température ambiante de stockage | -15...40 °C                           |
| Température de fonctionnement    | -25...60 °C                           |
| Poids du produit                 | 0,34 kg                               |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                               |