



Principales

Gamme de produit	Lexium 28
Nom de l'appareil	LXM28A
Type de produit ou équipement	Servo variateur pour commande de mouvement
Format du lecteur	Carcasse compact
Courant de ligne	8,7 A, THDI de 137,1 % à 220 V, triphasé

Complémentaires

Nombre de phases réseau	Triphasé
[Us] tension d'alimentation	200...240 V (- 10...15%) pour triphasé
Limites de la tension d'alimentation	200...255 V triphasé
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz - 5...5 %
Fréquence du réseau	47,5...63 Hz
Filtre CEM	Sans filtre CEM
Courant de sortie permanent	12 A à 8 kHz
Courant de sortie de crête 3s	36 A à 220 V
Alimentation continue	2000 W à 220 V
Puissance nominale	2 kW à 220 V 8 kHz
Fréquence de commutation	8 kHz
Catégorie de surtension	III
Courant différentiel maximum	1,35 mA
Tension de sortie	<= tension d'alimentation
Isolation électrique	Entre alimentation et contrôle
Type de câble	Câble moteur blindé (temperature: 0...55 °C) cuivre
Raccordement électrique	Bornier à ressort, capacité de serrage: 3,3...4 mm², AWG 12 (L1-L2) Bornier à ressort, capacité de serrage: 3,3...4 mm², AWG 12 (R, S, T) Bornier à ressort, capacité de serrage: 3,3...4 mm², AWG 12 (U, V, W, PE) Bornier à ressort, capacité de serrage: 3,3...4 mm², AWG 12 (PA/+, PBe)
Nombre d'entrées TOR	8 programmable (CN1) 1 entrée train d'impulsion PTI (CN1) 2 capture rapide (CN1) 1 fonction sécurité STO (CN9)
Tension d'entrée logique	24 V CC pour logique
Entrée logique	Positif ou négatif (CN1)
Nombre de sorties TOR	5 sortie numérique (CN1) à 12...24 V CC 1 sortie train d'impulsion (PTO) (CN1)
Tension de sortie logique	12...24 V CC
Sortie logique	Positif ou négatif (CN1)
Nombre d'entrées analogiques	2
Erreur de précision absolue	0,1%
Type d'entrée analogique	V_REF entrée analogique de tension: - 10...10 V, impédance: 10 kOhm, résolution: 14 bits T_REF entrée analogique de tension
Type de signal de commande	Retour codeur servo-moteur CN2

Type de protection	Contre l'inversion de polarité : signal d'entrée Contre les courts-circuits : signal de sorties Surintensité : moteur Surtension : moteur Minimum de tension : moteur Surchauffe : moteur Surcharge : moteur Survitesse : moteur
Fonction de sécurité	STO (suppression sûre du couple), intégré
Niveau de sécurité	SIL 2 se conformer à CEI 61800-5-2: 2007 SIL 2 se conformer à CEI 61508-1: 2010 PL d/catégorie 3 se conformer à ISO 13849-1: 2008 SIL 2 se conformer à ISO 13849-1: 2009/AC SIL 2 se conformer à CEI 60204-1: 2006 SIL 2 se conformer à CEI 60204-1: 2009/A1 SIL 2 se conformer à CEI 60204-1: 2010/AC SIL 2 se conformer à CEI 62061: 2012
Interface de communication	CANopen, intégré CANmotion, intégré
Type de connecteur	RJ45 (CN4) pour CANopen, CANmotion
Méthode d'accès	Esclave
Vitesse de transmission	250 kbit/s pour une longueur de bus de 100...250 m pour CANopen, CANmotion 500 kbit/s pour une longueur de bus de 4...100 m pour CANopen, CANmotion 1 Mbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen, CANmotion
Nombre d'adresses	1...127 pour CANopen, CANmotion
Interface physique	RS485 pour Modbus esclave série
Etat LED	1 LED (rouge) charge 1 LED (vert) RUN 1 LED (rouge) erreur
Fonction de signalisation	Codes d'état d'asservissement et de défaut 7 segments cinq unités d'affichage
Marquage	CE CSA CULus
Type de refroidissement	Ventilateur intégré
Position de montage	Verticale
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2 (130 mm, 4 taille moteur) à 2000 W Servo moteur BCH2 (100 mm, 2 taille moteur) à 2000 W Servo moteur BCH2 (180 mm, 1 taille moteur) à 2000 W
Largeur	62 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	184 mm
Poids du produit	1,7 kg
Courant de sortie 3s crête 2	36 A à 220 V
Courant de sortie 3s crête 3	36 A à 220 V

Environnement


Compatibilité électromagnétique	Émission transmise par conduction - test level: niveau 3 catégorie C3 conforming to CEI 61800-3
Normes	CEI 61800-5-1
Certifications du produit	cULus[RETURN]CSA[RETURN]CE
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux vibrations	3M4 amplitude = 3 mm (f = 9...200 Hz) se conformer à CEI 60721-3-3
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn, type I se conformer à CEI 60721-3-3
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans déclassement > 1000...2000 m 1 % par 100m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Dimensions

Dimensions de l'unité



Dégagement pour montage

Distances de montage et circulation de l'air

mm
in.

