



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	MX + OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	3 A at 415 V, CA 6 A at <= 240 V, CA
[Uc] tension circuit de commande	110...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V cc
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	0,065 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm for bas connection
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1 UL 489 UL 1077 C22.2 No. 5 C22.2 No. 235 GB/T 14048.5
Certifications du produit	CCC[RETURN]UL[RETURN]PCT[RETURN]JUR
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.