



### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme                         | Unica                      |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur à corde       |
| Présentation du produit       | Mécanisme                  |
| Application                   | Contrôle                   |
| Fonction interrupteur         | Va et vient                |
| Courant assigné d'emploi      | 10 A                       |
| Commande                      | Bouton-poussoir pour câble |
| Nombre de modules             | 2 modules                  |
| Mode de fixation              | Clipsable                  |
| Nuance de la couleur          | Aluminium                  |

### Complémentaires

|                                        |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de technologie                    | Électromécanique                                                                                                                                        |
| Longueur de câble                      | 1 m                                                                                                                                                     |
| Tension assignée de service (Us)       | 250 V                                                                                                                                                   |
| Type de réseau                         | CA                                                                                                                                                      |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Distance d'ouverture                   | > 3 mm                                                                                                                                                  |
| Raccordement                           | Bornes sans vis                                                                                                                                         |
| Section de câble                       | 2,5 Mm <sup>2</sup> souple câble<br>2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble                                                                                    |
| Capacité coupe-charge minimum          | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                         |
| Durée de vie électrique                | 20000 cycle, cos phi = 0,6                                                                                                                              |
| Tenue diélectrique                     | 2000 V                                                                                                                                                  |
| Résistance d'isolement                 | > 5 MΩ à 500 V                                                                                                                                          |
| Matière                                | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe<br>CuZn37: bornes<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Normes                                 | CEI 60669-1                                                                                                                                             |
| Règlement Européen                     | 2014/35/EU - directive basse tension                                                                                                                    |
| Certifications du produit              | CE[RETURN]NF[RETURN]Aenor[RETURN]EAC                                                                                                                    |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C                                                                                                                                              |
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                                                                                                                              |
| Profondeur d'encastrement              | 21,15 mm                                                                                                                                                |
| Profondeur                             | 47 mm                                                                                                                                                   |
| Largeur                                | 45 mm                                                                                                                                                   |
| Hauteur                                | 45 mm                                                                                                                                                   |
| Poids du produit                       | 0,035 kg                                                                                                                                                |
| Traitement de surface                  | Peint                                                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                             |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                       |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |