



Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi9 PRD1
Type de produit ou équipement	Parafoudre
Nom de l'appareil	PRD1 75r
Description des pôles	1P
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 1
Technologie du parafoudre	MOV
Configuration du câblage	Type 2 fils sans neutre
Courant nominal de décharge	Mode commun :20 kA (L/PE)
Courant de décharge maximal	75 kA
[Iimp] courant de choc	75 kA
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :275 V CA L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	<900 V L/N
Type de sectionneur	Disjoncteur associé 30 A courbe C 10 kA
Résistance de court-circuit	200 kA
Signalisation locale	Vert indicateur mécanique pour en fonctionnement Rouge indicateur mécanique pour fin de vie
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	91,7 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	71,4 mm
Poids du produit	154 g
Couleur	Gris (RAL 7035)
Temps de réponse	< 25 ns
Mode de raccordement	Borne du type à cage6...35 mm ² (AWG 10...AWG 2) - rigide Borne du type à cage6...25 mm ² (AWG 10...AWG 4) - souple Borne du type à cage (dry contacts)0,5...1,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	10 Mm for L/N connection 10 Mm for PE connection 6 mm for dry contacts connection
Couple de serrage	3 N.M L/N 3 N.m PE

Environnement

Normes	UL 1449 :ed. 4
Degré de protection IP	NEMA 1 appareil seul:
Degré de pollution	3
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	2000 m

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.