



### Principales

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                     | Modicon                                                                        |
| Type de produit ou équipement        | Switch Ethernet TCP/IP non managé                                              |
| Concept                              | Transparent Ready                                                              |
| Protocole de communication           | Ethernet TCP/IP                                                                |
| Port Ethernet                        | 10/100BASE-TX - 6 port(s) câble cuivre<br>100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique |
| Nombre maximum de switchs en cascade | Illimité                                                                       |

### Complémentaires

|                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion intégrée            | RJ45 blindée câble cuivre<br>Duplex SC fibre optique                                                                                                              |
| Support de transmission               | Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre<br>Fibre optique multimode pour fibre optique                                                             |
| Distance maximale entre les appareils | 100 m câble cuivre                                                                                                                                                |
| Longueur de fibre optique             | 4 Km 62,5/125 µm<br>5 km 50/125 µm                                                                                                                                |
| Atténuation                           | 0...11 DB (62,2/125 µm)<br>0...8 dB (50/125 µm)                                                                                                                   |
| Tension de service (Us)               | 12...24 V                                                                                                                                                         |
| Limites de la tension d'alimentation  | 9,6...32 V CC SELV                                                                                                                                                |
| Puissance consommée en W              | 3,8 W                                                                                                                                                             |
| Raccordement électrique               | Connecteur débrochable 3 voies alimentation                                                                                                                       |
| Support de montage                    | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                                                                         |
| Marquage                              | CE<br>UL<br>RCM                                                                                                                                                   |
| Signalisation locale                  | Pouralimentation puissance 1 LED (vert)<br>Pourvitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune)<br>Pourétat de liaison 1 DEL en double couleur (vert/jaune) |
| Système câblage Ethernet              | Switchs TF                                                                                                                                                        |
| Largeur                               | 45 mm                                                                                                                                                             |
| Hauteur                               | 110 mm                                                                                                                                                            |
| Profondeur                            | 88 mm                                                                                                                                                             |
| Poids du produit                      | 0,235 kg                                                                                                                                                          |

### Environnement

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...60 °C                                                                            |
| Humidité relative                      | 10...95 % sans condensation                                                          |
| Degré de protection (IP)               | IP30                                                                                 |
| Règlement Européen                     | 2014/35/EU - directive basse tension<br>2014/30/EU - compatibilité électromagnétique |
| Normes                                 | UL 61010-2-201<br>EN/CEI 61131-2                                                     |
| Certifications du produit              | CE[RETURN]UL[RETURN]RCM                                                              |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>                                                        |
| Profil de circularité               | <a href="#"> Informations De Fin De Vie</a>                                                               |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |