



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 1 à 1 VA
Courant nominal (In)	150 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Standard pour câble Noyau fendu
Rapport transformateur de courant	150/5
[Ith] courant thermique conventionnel	180 A
Facteur de sûreté maximal	5
Courant admissible	9000 A pendant 1 s
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V 50 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Encliquetable
Largeur	Extérieur: 49 mm
Hauteur	Extérieur: 80,1 mm
Profondeur	59 mm
Diamètre	18,4 mm intérieur:
Classe d'isolation électrique	Classe E
Diamètre extérieur du câble	18,4 mm
Mode de raccordement	Câble 2 câble(s) 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Environnement

Normes	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine



DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
