



### Principales

Compatibilité de gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Unica
Numéro type	NH3516
Type de produit ou équipement	Variateur

### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type de variateur	Universel
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Compatibilité du produit	À compléter avec support de fixation À compléter avec le support Unica
Type de charge	Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine) LED lamp: 7...100 VA at 230 V AC (RC LED mode) LED lamp: 7...20 VA at 230 V AC (RL LED mode) LV halogen lamps: 14...150 VA at 12 V AC (electronic transformer)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection surchauffe Protection automatique contre la surcharge
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Nombre de modules	2 modules
Signalisation locale	LED 1 (vert/rouge) indication de la programmation:
Nombre de sorties	1
Type de commande	Contrôle local commande de la variation +/- Contrôle local reconnaissance automatique de la charge raccordée Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire fonction interrupteur marche/arrêt Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire commande de la variation +/- Contrôle à distance App Wiser fonction interrupteur marche/arrêt Contrôle à distance App Wiser commande de la variation +/- Contrôle local fonction interrupteur marche/arrêt Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil Contrôle local démarreur progressif

Nom du logiciel	<p>App Wiser: contrôle de la plage de variation  App Wiser: contrôle de dépassement  App Wiser: programmer l'heure de commutation  App Wiser: activer le mode minuterie  App Wiser: gestion du mode de variation  App Wiser: activer la fonction de luminosité / fonction mémoire  App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement  App Wiser: mettre à niveau le firmware  App Wiser: contrôle de charge  Wiser App: define LED status  Wiser App: management of trigger settings  Wiser App: weekday switching  Wiser App: astro function  Wiser App: random function  Wiser App: enable wake-up function  Wiser App: starting staircase timer (with/without warning)  Wiser App: enable fall-asleep function</p>
Plage de réglage de temporisation	1 s...24 h (overtravel)
Nombre d'appareils connectés maxi	<p>Zigbee: 15 (smart device)  10 (produit Wiser)  10 (commutation entre appareils couplés)</p>
Type de réseau de communication	Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz)
Configuration requise	<p>Wiser Home Touch App Wiser  Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth  Wiser Home Touch Wiser Home control</p>
Auxiliaires connectés	Unlimited number of push-buttons, distance : 50 m
Équipement inclus	Manuel utilisateur
Configuration du câblage	Sans neutre
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	<p>1.5...2.5 mm<sup>2</sup> for solid cable(s)  1.5...2.5 mm<sup>2</sup> for solid stranded cable(s)</p>
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matériau	<p>PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier  Metal: terminals  Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate</p>
Support de montage	Armoire
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Type d'installation	Installation en intérieur
Quantité du lot	1 carton
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	48 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,129 kg
Résistance aux agents chimiques	<p>Résistant à l'alcool (70%)  Résistant à l'alcool (96%)  Résistant à l'acide lactique  Résistant à l'ammonium quaternaire dilué  Résistant au javellisant dilué  Résistant à l'ammoniaque dilué  Résistant à l'eau savonneuse  Résistant au lave vitre  Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes  Résistant au hexane</p>

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	5...40 °C
Température ambiante de stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Huile Décolorant Résistant aux UV Alcool Savon liquide Pétrole
Normes	EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17 EN 60730-2-7
Règlement européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	NEMKO VDE FIMKO CE EAC NF SEMKO

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------