



## Principales

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PowerLogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de produit ou équipement              | Transducteur de courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire pour mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilité de gamme                     | Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555[RETURN]Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A |
| Type de transformateur de courant          | Cordon flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Complémentaires

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Raccordement électrique      | Câble volant: 2,4 m600 V |
| Courant de mesure            | 50...5000 A              |
| Fréquence du réseau          | 50 Hz                    |
| Plage de mesure en fréquence | 50...1500 Hz             |
| Précision de mesure          | 1 %                      |
| Catégorie d'installation     | IV                       |
| Degré de pollution           | 2                        |
| Epaisseur                    | 8 mm                     |
| Hauteur                      | Ouvert: 600 mm           |
| Diamètre                     | Fermé: 191 mm            |

## Environnement

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                 | IP67                                                                             |
| Normes                                 | UL 61010-2-032<br>ANSI/IEEE C57.13<br>EN 61010-1<br>UL 61010-1<br>EN 61010-2-032 |
| Certifications du produit              | CE[RETURN]cURus[RETURN]reconnu UL                                                |
| Humidité relative                      | 0...95 %                                                                         |
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C                                                                      |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                      |

## Durabilité de l'offre

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH            |  Déclaration REACH              |
| Sans SVHC REACH             | Oui                                                                                                                |
| Directive RoHS UE           | Conforme  Déclaration RoHS UE   |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui                                                                                                                |
| Sans mercure                | Oui                                                                                                                |
| Régulation RoHS Chine       |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS |                                                                                                            |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |