



Principales

Gamme de produit	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PCSn
Type de produit ou équipement	Filtre actif

Complémentaires

Type de réseau	3P + N 3P
Configuration réseau	3 ou 4 fils
Tension du réseau	208...415 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension maximale admissible	1,1 x Un
Courant de sortie nominal RMS	30 A
Puissance réactive nominale	21,6 kvar 415 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement	Correction des harmoniques de phase Correction harmonique neutre Équilibrage du réseau principal Correction du facteur de puissance
Emplacement de l'installation	Intérieur
Mode d'installation	Rack montée
Type de protection	Sans protection
Dissipation de chaleur	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Émission électromagnétique, classe A se conformer à EN 61000-6-4 Immunité électromagnétique se conformer à EN 61000-6-2
Accessibilité	Avant
Emplacement du raccordement	Face avant

Environnement

Degré de protection de l'armoire	IP20
Caractéristique d'environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	≤ 1000 m 1 % par 100m 0...4800 m
Température de fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C au-dessus de 40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Protection PCBA	Double vernissage
Normes	CEI 62477-1 CEI 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014

Certifications du produit	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]IBC 2015 (Sismique) [RETURN]ICC-ES AC156
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Poids du produit	61 kg
Hauteur	265 mm
Largeur	440 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Profondeur	960 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.