



### Principales

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | AccuSine                                                                              |
| Type de produit ou équipement              | Transformateur de courant                                                             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire pour mesure                                                                |
| Compatibilité de gamme                     | AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif<br>AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique |
| Type de transformateur de courant          | Noyau fendu                                                                           |
| Forme                                      | Rectangulaire                                                                         |
| Courant secondaire                         | 5 A                                                                                   |

### Complémentaires

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rapport transformateur de courant          | 1600/5                                    |
| Raccordement électrique                    | Câble volant: 3,65 m720 V                 |
| Impédance d'entrée                         | 0,375 Ohm                                 |
| Courant nominal (In)                       | 1600 A                                    |
| Facteur thermique                          | 1,25 à 30 °C<br>1 à 55 °C                 |
| Fréquence du réseau                        | 50...400 Hz                               |
| Précision de mesure                        | 1 %                                       |
| Classe de précision                        | Classe 1                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | < 720 V CA 50...400 Hz                    |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 10 kV (50 µs)                             |
| Largeur                                    | Extérieur: 139,7 mm<br>Intérieur: 69,8 mm |
| Hauteur                                    | Extérieur: 238 mm<br>Intérieur: 168,2 mm  |
| Profondeur                                 | Extérieur : 38,1 mm                       |
| Poids du produit                           | 1,9 kg                                    |

### Environnement

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Normes                                 | CEI 60044-1     |
| Certifications du produit              | cURus[RETURN]CE |
| Température ambiante de fonctionnement | -45...55 °C     |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |