



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	10 cm
Largeur	6,3 cm
Profondeur	4,1 cm
Poids du produit	0,16 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50 Hz +/- 5 Hz
Prise standard	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	16 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1
Écart-type de sortie	Français/Belge

Conformité

Certifications du produit	CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-5...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
Rejet de mode commun	30 dB
Courant crête	24 KAcommon mode 12 kAnormal mode
Taux d'énergie de surintensité	918 J

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie