



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Longueur de câble	3,00 m
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	6,2 cm
Largeur	27,2 cm
Profondeur	11 cm
Poids du produit	0,81 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance d'entrée	2300 W
Fréquence du réseau	50 Hz
Prise standard	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	10 A
Courant commuté	10 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	6
Écart-type de sortie	Français/Belge

Conformité

Certifications du produit	CE
Politique de protection des équipements	À vie : 75 000 Euros

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...50000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse	1 ns common mode
Rejet de mode commun	40 dB
Courant crête	48 kAcommon mode
Taux d'énergie de surintensité	1836 J

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.