



### Principales

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Gamme de produit                | Odace               |
| Type de produit ou équipement   | Prise électrique    |
| Présentation du produit         | Produit complet     |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                   |
| Type d'emballage                | Capot de protection |
| Nombre de bornes par pôle       | 2                   |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil               | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de plaque                      | Avec volet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Écart-type de sortie                | Français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                    | Par vis<br>Par griffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nuance de la couleur                | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface              | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tension assignée de service (Us)    | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de réseau                      | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence du réseau                 | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durée de vie en cycles              | 5000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Endurance électrique                | 5000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raccordement                        | Bornes sans vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forme de la tête de vis             | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacité de serrage des bornes      | 1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)                                                                                                                                                                    |
| Longueur de dénudage des fils       | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                             | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                             | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                             | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                          | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur d'encastrement           | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                    | 0,049 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques     | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                 |
| Tenue diélectrique                     | 2000 V                     |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                  |
| Normes                                 | NF C 61-314                |
| Certifications du produit              | LCIE: NF 603415A[RETURN]NF |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                       |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D                     |

## Durabilité de l'offre

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre              | Produit Green Premium                                |
| Régulation REACh                               | <a href="#">Déclaration REACh</a>                    |
| Directive RoHS UE                              | Conforme aux dérogations                             |
| Sans mercure                                   | Oui                                                  |
| Régulation RoHS Chine                          | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>       |
| Information sur les exemptions RoHS            | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental                         | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité                          | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 60                                                   |