



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur de carte
Application	Contrôle
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Type de technologie	Électronique
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Courant assigné d'emploi	8 A
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA - 1470 W Ampoule halogène 230 V CA - 1470 W Ventilateur 230 V AC - 1470 W Convecteur 230 V AC - 1470 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique - 1000 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique - 1470 VA Tube fluorescent transformateur ferromagnétique - 1470 VA Lampe fluorescente compacte - 1470 W Lampe à LED - 1470 W Contacteur
Commande	Carte 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Nombre de modules	2 modules
Nombre maximum de commutateurs	50000 opérations
Type de protection	Protection thermique Protection surtension
Voyant lumineux	Voyant lumineux anthracite
Temporisation	10 s
Marquage	Pictogramme insertion verticale
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pour souple câble(s) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pour rigide câble(s)
Mode de fixation	Clipsable
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Mat
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur	40,7 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,045 kg
Couleur	Anthracite

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Température ambiante de fonctionnement	5...30 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Caractéristique d'environnement	Alcool Acétone Pétrole Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile Résistant aux UV Décolorant
Normes	EN 60669-1

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui