



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	3U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

### Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	16
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Batteries pré-installées	4
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Informations complémentaires	Remplacez toutes les batteries ensemble (internes et externes) en une seule fois
Tension de la batterie	192V

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	34,02 kg
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	No

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.