



Principales

Gamme	AccuSine
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Type de transformateur de courant	Noyau fendu
Forme	Rectangulaire
Courant secondaire	5 A

Complémentaires

Rapport transformateur de courant	1000/5
Raccordement électrique	Câble volant: 3,65 m720 V
Impédance d'entrée	0,2 Ohm
Courant nominal (In)	1000 A
Facteur thermique	1,25 à 30 °C 1 à 55 °C
Fréquence du réseau	50...400 Hz
Précision de mesure	1 %
Classe de précision	Classe 1
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50...400 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	10 kV (50 µs)
Largeur	Extérieur: 139,7 mm Intérieur: 69,8 mm
Hauteur	Extérieur: 238 mm Intérieur: 168,2 mm
Profondeur	Extérieur : 38,1 mm
Poids du produit	1,9 kg

Environnement

Normes	CEI 60044-1
Certifications du produit	cURus[RETURN]CE
Température ambiante de fonctionnement	-45...55 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.