



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP CM
Type de produit ou équipement	Commutateur
Application	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 F/O
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	AC-22
Normes	CEI 60669-1 CEI 60947-5-1
Labels qualité	NF

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	20 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Par maneton 3 positions
Marquage	1 - 0 - 2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	77,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² flexible avec embout

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.