



### Principales

Poids du produit	340 g
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Largeur	124 mm
Type de produit ou équipement	Carte de communication
Hauteur	75 mm
Température ambiante de stockage	-30...50 °C
Profondeur	40,5 mm
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Mode de fixation	À crans
Protocole de communication	BACnet IP
Normes	FCC partie 15 sous-partie C CEI 63044-3 :2017 CEI 63044-3 :2018 FCC partie 15 sous-partie B ICES-003 ETSI EN 300 328 :v2.1.1 RSS 247
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Portée de fonctionnement	30 m en plein air
Humidité relative	0...95 %
Gamme	EcoStruxure Building Expert

### Complémentaires

Service de communication	SMTP e-mail notification Serveur Web
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de communication

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>