



### Principales

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Relais électromécanique Harmony            |
| Type de produit ou équipement | Prise                                      |
| Compatibilité produit         | Relais enfichable RXG avec 2 "O/F" contact |
| [Ui] tension d'isolement      | 250 V                                      |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 KV entre bobine et contact avec isolement de base<br>4 KV entre pôles avec isolement de base<br>4 kV entre bornes et rail DIN avec isolement de base                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 250 V se conformer à CEI<br>300 V se conformer à UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forme des broches                          | Plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tenue diélectrique                         | 4 KV entre bobine et contact with isolement de base<br>3 KV entre pôles with isolement de base<br>3 kV entre bornes and rail DIN with isolement de base                                                                                                                                                                                                    |
| Disposition des contacts                   | Mixte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mode de raccordement                       | Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 à AWG 14) souple avec embout<br>Bornes à vis, 2 x 0,5...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) souple avec embout<br>Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout<br>Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout |
| Mode de fixation                           | À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Catégorie de surtension                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur                                   | 69,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur                                    | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                                    | 50,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                           | 0,026 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


### Environnement

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Normes                                 | CEI 61984                |
| Certifications du produit              | CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC |
| Marquage                               | CE                       |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C              |
| Température ambiante de fonctionnement | -40...70 °C              |
| Degré de protection (IP)               | IP20                     |
| Humidité relative                      | 10...95 %                |

## Durabilité de l'offre


|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans plomb                          | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                  |
| Sans silicone                       | Oui                                                                                                  |
| Solution sans phénoliques           | Oui                                                                                                  |

## Dimensions



- (1) Vue latérale
- (2) Vue du dessus
- (3) Vue de face

Câblage



Les symboles en bleu correspondent au marquage NEMA.

Installation



Remarque : Recommandations de câblage pour la longueur d'âme dénudée