




Principales

Gamme	Actassi
Produit	Mode fibre optique multi-câble
Application	Communication
Conditionnement du câble	Tambour de 2100 m

Complémentaires

Atténuation maximale	0,6 DB à 1300 nm 2,4 dB à 850 nm
Bande passante	LED: 1500 MHz.km at 850 nm LED: 500 MHz.km at 1300 nm
Performance optique	OM3 50/125 µm
Type de fibre optique	Tube desserré (diamètre: 250 µm)
Type de câble	Non blindé
Nombre de fibres optiques	24
Rayon de courbure	10 x diamètre total long terme 20 x diamètre total court terme
Force de traction	1800 N
Résistance à l'écrasement	30000 N/m
Groupe d'indice de réfraction	1,483 à 850 nm 1,479 à 1300 nm
Couleur	Gaine externe: vert, RAL 6016
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Système d'installation de câblage	Gaine de câble
Valeur calorifique	0,823 MJ
Diamètre	9,7 mm
Poids du câble	60 kg / 1000 m
Région cible	Europe

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...70 °C
Température de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Niveau Euroclass	Dca s2 d2 a2
Tenue à la flamme	LSZH

Caractéristique d'environnement	Antirongeurs: fil de verre Résistant à l'eau (longitudinalement): gel Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable Résistant aux UV:
Standard	Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2 Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2 Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A Fibre optique se conformer à CEI 60793-2-10 Type A1a.2 Retardement de la flamme se conformer à CEI 60332-1 Se conformer à CEI 60754-2 Fibre optique se conformer à ITU G.651.1 Se conformer à ISO/CEI 11801 Fibre optique se conformer à EN 50173-1 Se conformer à EN 50399

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises