




### Principales

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Gamme                    | Actassi                        |
| Produit                  | Mode fibre optique multi-câble |
| Application              | Communication                  |
| Conditionnement du câble | Tambour de 2100 m              |

### Complémentaires

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atténuation maximale              | 0,6 DB à 1300 nm<br>2,4 dB à 850 nm                               |
| Bande passante                    | LED: 1500 MHz.km at 850 nm<br>LED: 500 MHz.km at 1300 nm          |
| Performance optique               | OM3 50/125 µm                                                     |
| Type de fibre optique             | Mémoire tampon serrée (diamètre: 900 µm)                          |
| Nombre de fibres optiques         | 24                                                                |
| Rayon de courbure                 | 10 x diamètre total long terme<br>20 x diamètre total court terme |
| Force de traction                 | 2400 N                                                            |
| Résistance à l'écrasement         | 20000 N/m                                                         |
| Groupe d'indice de réfraction     | 1,483 à 850 nm<br>1,479 à 1300 nm                                 |
| Couleur                           | Gaine externe: vert, RAL 6016                                     |
| Type d'installation               | Intérieur/extérieur                                               |
| Système d'installation de câblage | Gaine de câble                                                    |
| Valeur calorifique                | 1,3 MJ                                                            |
| Diamètre                          | 8,5 mm                                                            |
| Poids du câble                    | 63 kg / 1000 m                                                    |
| Région cible                      | Europe                                                            |

### Environnement

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -20...60 °C  |
| Température de fonctionnement                       | -20...60 °C  |
| Température ambiante de stockage                    | -40...70 °C  |
| Niveau Euroclass                                    | Dca s2 d2 a2 |
| Tenue à la flamme                                   | LSZH         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Antirongeurs: fil de verre<br>Résistant à l'eau (longitudinalement): fil gonflable<br>Résistant aux UV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standard                        | Spécification du câble se conformer à CEI 60794-2<br>Procédure de test du câble se conformer à CEI 60794-1-2<br>Codage couleur fibre se conformer à TIA/EIA-598-A<br>Fibre optique se conformer à CEI 60793-2-10 Type A1a.2<br>Retardement de la flamme se conformer à CEI 60332-1<br>Se conformer à CEI 60754-2<br>Fibre optique se conformer à ITU G.651.1<br>Se conformer à ISO/CEI 11801<br>Fibre optique se conformer à EN 50173-1<br>Se conformer à EN 50399 |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                 |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |