



### Principales

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                                                    |
| Type de produit ou équipement  | Variateur                                                 |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation                        |
| Application                    | Charge résistive<br>Charge capacitive<br>Charge inductive |
| Nuance de la couleur           | Blanc (RAL 9003)                                          |
| Type d'emballage               | Boîte avec trou européen                                  |
| Vente par quantité indivisible | 1                                                         |
| Informations complémentaires   | Raccordement 2 fils                                       |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                                                 |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil          | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonction interrupteur          | Va et vient                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation               | Par vis<br>Par griffes                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commande du variateur          | Type poussoir rotatif                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de charge                 | Ampoule incandescence 230 V CA : 3...370 W<br>Ampoule halogène 230 V CA : 3...370 VA<br>Lampe à LED : 0...200 W<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 3...370 VA<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique : 3...370 VA |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection             | Disjoncteur de protection                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de sorties              | 4 bornes à vis                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forme de la tête de vis        | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)                                                                                                                         |
| Longueur de dénudage des fils  | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                     | 49,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur d'encastrement      | 29,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole                                                                                                                                                                                                                |

## Environnement

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                 |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                                  |
| Normes                                 | EN 60669-2-1<br>2004/108/EC<br>2006/95/EEC |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK02                                       |
| Degré de protection (IP)               | IP20                                       |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACh                    | <a href="#"> Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                              |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#"> Informations De Fin De Vie</a>        |