



Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	90 A

ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4

Quantité nécessaire	1
Raccordement électrique	Fils nus (diamètre: 9 mm)

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	300 M câble blindé 2,2...7,5 kW à 200...240 V 1 300 M câble non blindé 2,2...7,5 kW à 200...240 V 1 150 M câble blindé 11...22 kW à 200...240 V 1 300 M câble non blindé 11...22 kW à 200...240 V 1 160 M câble blindé 0,75...18,5 kW à 380...480 V 1 200 M câble non blindé 0,75...18,5 kW à 380...480 V 1 140 M câble blindé 22...30 kW à 380...480 V 1 170 M câble non blindé 22...30 kW à 380...480 V 1 75 M câble blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 1 150 M câble non blindé 2,2...7,5 kW à 500...600 V 1 65 M câble blindé 2,2...30 kW à 500...690 V 1 100 M câble non blindé 2,2...30 kW à 500...690 V 1 150 M câble blindé 2,2...7,5 kW à 500...690 V 2 250 M câble non blindé 2,2...7,5 kW à 500...690 V 2 100 M câble blindé 2,2...30 kW à 500...690 V 2 150 M câble non blindé 2,2...30 kW à 500...690 V 2 97 M câble blindé 37 kW à 380...480 V 1 166 m câble non blindé 37 kW à 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	350 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Type de protection	Protection thermique par interrupteur contrôlé par la température, température de déclenchement: 125 °C pour <250 V CA, <0,5 A
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	10 kg

Environnement


Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions

Vues droite et avant



Recommandations de montage

