



Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	314 A
Compatibilité produit	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Quantité nécessaire	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette M10

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	150 M câble blindé 55...75 kW à 200...240 V 1 300 M câble non blindé 55...75 kW à 200...240 V 1 150 M câble blindé 110...132 kW à 380...480 V 1 250 M câble non blindé 110...132 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 160...250 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 160...250 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 160...250 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 160...250 kW à 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	475 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	32 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui