




Principales

Type de produit ou équipement	Filtre sinus
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71Q
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	600 A
Pertes thermiques	2370 W à 100 Hz
Compatibilité produit	ATV61QC25N4 ATV71HC25N4 ATV71QC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 250 kW, 380...480 V ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 315 kW, 380...480 V
Fréquence de commutation	4...8 kHz
Fréquence de sortie maximale	100 Hz
Tension maximale admissible	500 V CA

Complémentaires

Raccordement électrique	Fils nus (diamètre: 14 mm)
Chute de tension max à charge nominale	10 %
Courant maximal	1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
Poids du produit	260 kg

Environnement


Degré de protection (IP)	IP00
Caractéristique d'environnement	3B1 se conformer à CEI 721-3-3 3C2 se conformer à CEI 721-3-3 3S1 se conformer à CEI 721-3-3
Degré de pollution	2 se conformer à EN 50178
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à CEI 60068-2 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	40...50 °C (avec réduction de courant de 1,5% par °C) -10...40 °C (sans réduction de courant)

Température ambiante de stockage	-40...65 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 nbsp;% tous les 100 nbsp;m

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions



Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
480	710	370	430	258	13 x 18	14

Dimensions en in.

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
18,90	27,95	14,57	16,93	10,16	0,51 x 0,71	0,55

Précautions de montage

