

Principales

Type de produit ou équipement	Filtre de sortie en mode commun
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Valeur d'inductance	180 µH
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, 15...90 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV650 montage au mur, 15...90 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, 15...90 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV950 montage au mur, 15...90 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, 7,5...45 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, 7,5...45 kW, 200...240 V

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	150 M(Câble blindé) moteur: 30...90 kW 380...480 V, avec 1 filtre 300 M(Câble non blindé) moteur: 15...90 kW 380...480 V, avec 1 filtre 300 M(Câble blindé) moteur: 30...90 kW 380...480 V, avec 1 filtre + VW3A5504 500 M(Câble non blindé) moteur: 30...90 kW 380...480 V, avec 1 filtre + VW3A5504 500 M(Câble blindé) moteur: 15...22 kW 380...480 V, avec 1 filtre + VW3A5504 500 M(Câble blindé) moteur: 30...90 kW 380...480 V, avec 2 filtre 1000 M(Câble non blindé) moteur: 15...22 kW 380...480 V, avec 1 filtre + VW3A5504 1000 M(Câble non blindé) moteur: 30...90 kW 380...480 V, avec 2 filtre 150 M(Câble blindé) moteur: 15...45 kW 200...240 V, avec 1 filtre 300 M(Câble non blindé) moteur: 7,5...45 kW 200...240 V, avec 1 filtre 300 M(Câble blindé) moteur: 15...45 kW 200...240 V, avec 1 filtre + VW3A5504 500 M(Câble non blindé) moteur: 15...45 kW 200...240 V, avec 1 filtre + VW3A5504 500 M(Câble blindé) moteur: 7,5...11 kW 200...240 V, avec 1 filtre + VW3A5504 500 M(Câble blindé) moteur: 15...45 kW 200...240 V, avec 2 filtre 1000 M(Câble non blindé) moteur: 7,5...11 kW 200...240 V, avec 1 filtre + VW3A5504 1000 m(câble non blindé) moteur: 15...45 kW 200...240 V, avec 2 filtre
Courant de saturation	2,2 A
Diamètre interne	76 Mm pour câble 3 phases à l'intérieur 76 mm pour câble PE extérieur
Classe d'isolation électrique	Classe I
Robustesse mécanique	Chocs classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3 Vibrations classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
Fréquence de commutation	<= 10 kHz
Fréquence de sortie maximale	100 Hz
Hauteur	210 mm
Largeur	127,5 mm
Profondeur	127,5 mm
Poids du produit	2,96 kg


Environnement

Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions



Dimensions en mm

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
210	187	45	13	6,5	127,5	127,5	75

Dimensions en pouces

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
8,3	7,1	1,8	0,5	0,26	5,0	5,0	3,0

Recommandations de montage






Schéma recommandé

Raccordement aux bornes de sortie du variateur



- A1 : Variateur
- A3 : Filtre en mode commun

Raccordement aux bornes de sortie du filtre dv/dt ou filtre sinus



- A1 : Variateur
- A2 : Filtre dv/dt ou sinus
- A3 : Filtre en mode commun