

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Compatibilité produit	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variateur de vitesse ATV310 à 11 kW
Valeur ohmique	28 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC à 0,1 A 250 V CA à 1 A

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	200 W à 50 °C 231 W à 40 °C
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: <= 1,5 mm² / AWG 16 pour thermostat Bornier, capacité de raccordement: <= 4 mm² / AWG 28 pour variateur
Résistance de contact de l'interrupteur à température contrôlée	60 µΩ
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	140 mm
Hauteur	393 mm
Profondeur	120 mm
Poids du produit	3,5 kg


Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions



Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Dimensions en pouces

a	b	c	G	H	Ø
5,51	15,47	4,72	4,72	14,76	0,24 x 0,47

Dégagement

