




Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 61Q
Compatibilité produit	ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4
Valeur ohmique	2,1 Ohm

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	37 kW à 50 °C
Raccordement électrique	M10 fil nu pour variateur
Type de protection	Protection thermique via un relais de surcharge thermique
Largeur	1140 mm
Hauteur	1150 mm
Profondeur	460 mm
Poids du produit	86 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP23
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui