



Principales

Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	60 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 250 V CA

Complémentaires

Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 5,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 7,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 2,2 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 5,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 7,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 4 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 5,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 7,5 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 11 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 10 hp 600 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 15 hp 600 V cycle sévère
Rapport cyclique	Cycle sévère (surcharge importante) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cycle sévère (surcharge importante) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Puissance moyenne disponible	2,9 kW à 50 °C
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: <= 10 mm² / AWG 8 pour variateur Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 12 pour thermostat
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	390 mm
Hauteur	570 mm
Profondeur	180 mm
Poids du produit	8,3 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C


Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions

Vue côté droit et de face



Dimensions en mm

A	B	C	A1	C1	Ø
390	180	570	370	380	6,6 x 9

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	C1	Ø
15,35	7,09	22,44	14,57	14,96	0,26 x 0,35

Montage et dégagement



(1) Résistance de freinage

mm
in.





Schéma recommandé

1 Résistance de freinage




A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe

A2 : Résistance de freinage

PA, PB : Bus DC

2 résistances de freinage



A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe

A2 : Résistance de freinage

PA, PB : Bus DC