



### Principales

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamme de produit               | Harmony XB6                                           |
| Type de produit ou équipement  | Corps complet de voyant                               |
| Nom de l'appareil              | ZB6                                                   |
| Vente par quantité indivisible | 5                                                     |
| Mode de raccordement           | Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm |
| Source lumineuse               | LED                                                   |
| Culot de lampe                 | Tout LED                                              |
| Alimentation du bloc lumineux  | Direct                                                |
| Couleur de la source lumineuse | Rouge                                                 |
| [Us] tension d'alimentation    | 230...240 V CA                                        |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur hors tout CAO                      | 14 mm                                                                                        |
| Profondeur hors tout CAO                   | 58 mm                                                                                        |
| Description des bornes ISO n°1             | (X1-X2)PL                                                                                    |
| Poids du produit                           | 0,003 kg                                                                                     |
| Position de montage                        | Toutes positions                                                                             |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1                                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à CEI 60947-1                                                              |
| Type de signalisation                      | Fixe                                                                                         |
| Limites de la tension d'alimentation       | 195...264 V CA                                                                               |
| Tenue aux ondes de choc                    | 1 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-5<br>2 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-5 |

### Environnement

|                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection                          | TC                                                                                                                                                                                 |
| Température ambiante de stockage                  | -40...70 °C                                                                                                                                                                        |
| Température ambiante de fonctionnement            | -25...70 °C                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à CEI 61140                                                                                                                                                 |
| Normes                                            | CEI 60947-1<br>JIS C 852<br>CEI 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C 4520                                                                              |
| Certifications du produit                         | CCC[RETURN]GOST[RETURN]JUL[RETURN]CSA                                                                                                                                              |
| Tenue aux vibrations                              | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                         |
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux transitoires rapides                    | 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4                                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3                                                                                                                     |
| Tenue aux décharges électrostatiques         | 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6<br>8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6 |
| Emission électromagnétique                   | Classe B se conformer à CEI 55011                                                                                                                       |

## Durabilité de l'offre


|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

---

Corps de voyant lumineux

---

Dimensions



b 13,5 mm (0.53 po.)