

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN05267

Mureva Box - boîte dérivation 960° gris  
-10x4/25 -int 150x105x80 ext 164x121x87



### Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution pour circuits de sécurité
Quantité par emballage	1 pièce

### Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Vissé: couvercle
Dimensions intérieures	150 x 105 x 80 mm
Nombre d'entrées de câble	10 (diamètre : 25 mm)
Matière	Polypropylène: corps et couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	85 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	125 mm

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 conforming to CEI 60529
Classe IK	IK07 conforming to EN 50102
Température du fil incandescent	960 °C
Normes	EN 60670 CE
Caractéristique d'environnement	Légèrement halogéné

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage 1	290 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm

Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	11,6 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	900
Hauteur de l'emballage 3	220 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	309 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------