

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN12821

## Multifix, boîte de dérivation multi-supports 240x240x50mm



### Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution

### Complémentaires

Mode d'installation	Suspendu
Composition de l'appareil	Capot
Nombre de postes	1 poste
Support de montage	Mur sec
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)
Matière	PS (polystyrène)
Largeur	246 mm
Profondeur	50 mm

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm
Poids de l'emballage 1	558 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	6,76 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	215 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	94 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------