

Fiche produit

Caractéristiques

GV2DM103F7

TeSys GV2DM - démarreur moteur combiné - direct - 0,25..0,4A - 110Vca



Principales

Gamme de produit	TeSys Deca
Nom de l'appareil	GV2DM
Type de produit ou équipement	Démarreur moteur
Type de démarreur moteur	Non réversible
Type de coordination	Type 1
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-3
Puissance moteur kW	0,09 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 0,09 kW à 440 V CA 50/60 Hz 0,12 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Courant de déclenchement magnétique	5 A

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 3-contacteur unipolaire 1 Disjoncteur moteur type GV2ME 1 bloc d'assemblage GV2AF3
Zone de réglage de protection thermique	0,25...0,4 A
Pouvoir assigné de coupure	Iq 50 kA à 400/415 V se conformer à CEI 60947-4-1 Iq 50 kA à 440 V se conformer à CEI 60947-4-1 Iq 50 kA à 500 V se conformer à CEI 60947-4-1
Poids du produit	0,596 kg
Hauteur	176,4 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	99,6 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,6 cm
Longueur de l'emballage 1	5,4 cm
Poids de l'emballage 1	600 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------