# VDIB17726B01

# Actassi - Connecteur RJ45 S-One - grade 2 TV





## Principales

Gamme	Actassi
Type de produit	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
Configuration des couleurs de blindage	568 A/B
Type d'emballage	Sachet individuel
Quantité du lot	Lot de 1

#### Complémentaires

[ln] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Tension test	1000 V CA/CC pic, entre contacts
	1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG	AWG 24AWG 23
Durabilité	750 cycle
Atténuation du couplage	>= 45 dB à 30100 MHz
	>= 85 - 20 x log(f) dB à 1001000 MHz
Broche de contact	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de blindage	Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain
	Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction	50 N pendant 60 s
Impédance de transfert	<= 0,1 Ohm à 1 MHz
	<= 0,2 Ohm à 10 MHz
	<= 1,6 Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion	>= 50 dB
	>= 68 - 20 x log(f) dB à 1250000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,91,4 mm
Type de câbles LAN compatibles	STP
Catégorie de réseau de communication	6
Applications supportées	1000BASE-T
Protocoles	VoIP (Voice IP)
	PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
	4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission	0250 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 mm
Longueur	35 mm
Largeur	18 mm
Région cible	Europe

#### Environnement

Plage de température opérationnel	-4070 °C
Catégorie climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-4 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
	UL 1863

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>☑</b> Oui
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises