

Product data sheet

Characteristics

IMT47225

Mureva Lights εργασίας 20W, IP65



Κύριος

Σειρά	Thorsman
Σειρά προϊόντος	Thorsman Worklights
Όνομα προϊόντος	Worklight
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Λάμπα
Εφαρμογή συσκευής	Κινητός εξοπλισμός Ware-houses and parking garages Hospital Residential Sports hall

Συμπληρωματικός

Τύπος εγκατάστασης	Εξωτερικού χώρου
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	300 V
Τύπος δικτύου	AC
Λειτουργική ισχύς σε W	20 W
Πρότυπο πριζας	Περίγραμμα/Πλαίσιο
Φωτεινή ροή	2000 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας	50000 h
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων	R _a =80
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Γωνία δέσμης	110 °
Power factor	0,7
Ύψος	229,5 mm
Πλάτος	204,5 mm
Βάθος	40,0 mm
Βάρος προϊόντος	850 g

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Water resistant Αντοχή σε σκόνη Αντοχή σε UV Impact resistant
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Βαθμός προστασίας IK	IK05
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-30...45 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,5 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	900 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,741 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	119,856 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.