

Product data sheet

Characteristics

MIP22106

Resi9MP χωνευτός 1 σειράς 6 στοιχείων
αδιάφανος



Κύριος

Σειρά	Resi9
Όνομα προϊόντος	Resi9 MP
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πίνακας
Τύπος πίνακα	Πίνακας για υλικά ράγας
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Αδιαφανής
Πλάτος	Πλάτος 1τοιχός: Πλάτος 1162 mm Πλάτος 1εξωτερικά: Πλάτος 1186 mm
Ύψος	Ύψος 1τοιχός: Ύψος 1228 mm Ύψος 1εξωτερικά: Ύψος 1252 mm
Βάθος	Βάθος 2εξωτερικά: Βάθος 218 mm Βάθος 2τοιχός: Βάθος 280 mm Βάθος 2σύνολο: Βάθος 298 mm

Συμπληρωματικός

Τοποθέτηση πίνακα	Χωνευτό
Αποστάσεις 9 mm	12
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	6
[In] ονομαστικό ρεύμα	63 A
Τύπος ράγας	Ασύμμετρη ράγα 35 mm
Περιγραφή πλάτης στήριξης	Χωρίς βάση στήριξης
Είσοδος καλωδίου	Προδιάτρητες οπές
Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών	Γη / ουδέτερος
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών	Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 21Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 2γη (με βίδωμα) με 4 αναχωρήσεις Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 21Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 2ουδέτερος (με βίδωμα) με 4 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής	Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 11 x 16 mm ² για γη Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 11 x 16 mm ² για ουδέτερος Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 11 x 6 mm ² για γη Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 11 x 6 mm ² για ουδέτερος Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 12 x 10 mm ² για γη Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 12 x 10 mm ² για ουδέτερος
Υλικό πίνακα	Υλικό πίνακα 1πίσω μέρος: Υλικό πίνακα 1τεχνοπλαστικό Υλικό πίνακα 1πρόρτα: Υλικό πίνακα 1τεχνοπλαστικό Υλικό πίνακα 1πρόσοψη: Υλικό πίνακα 1τεχνοπλαστικό
Εσωτερικό βάθος	76 mm
Χρώμα	Χρώμα 2πρόρτα: Χρώμα 2λευκό (RAL 9003) Χρώμα 2πρόσοψη: Χρώμα 2λευκό (RAL 9003)
Τμήμα της αγοράς	Κατοικία Γραφεία/καταστήματα

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company. It is not intended to be used as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Σήματα ποιότητας	IMQ
Αντοχή σε πυρκαγιά	Αντοχή σε πυρκαγιά 3πόρτα: Αντοχή σε πυρκαγιά 3650 °C Αντοχή σε πυρκαγιά 3πίσω μέρος: Αντοχή σε πυρκαγιά 3650 °C Αντοχή σε πυρκαγιά 3πρόσωση: Αντοχή σε πυρκαγιά 3650 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP βαθμός προστασίας 2IP40
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,700 cm
Package 1 Width	18,600 cm
Package 1 Length	25,200 cm
Package 1 Weight	530,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	52,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,460 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	115,360 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------