



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Modicon ABL2
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység blokk
Betáplálás típusa	Szabályozott kapcsoló üzemmód
Névleges teljesítmény W-ben	156 W
Bemeneti feszültség	100...120 V AC egyfázisú 200...240 V
Kimeneti feszültség	24 V DC
Betáplálás kimeneti áram	6,5 A
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás	4 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Teszt neve	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) megfelel IEC 61000-6-4 B. szint

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség korlátok	176...264 V 88...132 V
Hálózati frekvencia	47...63 Hz
Bekapcsolási túláram	60 A -100...120 V AC 60 A -200...240 V AC
Cos phi	0,45
Hatásfok	89 %
Teljesítmény disszipáció W-ban	19,3 W
Áramfelvétel	1.5 A -240 V
Bemeneti védelem típusa	Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
Kimeneti feszültség korlátok	20,4...28,8 V
Vonali és terhelésszabályozás	+/- 1 %
Tartási idő	>= 35 ms -115 V
Kimeneti védelem típusa	Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x In Zárlat ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x In Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 28.8...33.6 V Termikus
Csatlakozás típusa	Esetén talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm ² AWG 12...AWG10
Jelölés	CE
Elektromágneses kompatibilitás	Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Rögzítés	Közvetlenül a házra Panel szerelés: termékkel szállított rendszer
Működési magasság	<= 1000 m
Kimeneti csatlakozás	Sorozat
Túlfeszültség kategória	II
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF)	600000 óra -25 °C
LED állapota	1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Szélesség	159 mm
Magasság	97 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	0,44 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]ICC-ES AC156[RETURN]RRS[RETURN]KCC[RETURN]RCM
IP védettségi fok	IP20 conforming to IEC 62368-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...70 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	10...95 %
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 62368-1
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság	2000 V bemenet és kimenet között

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,589 cm
1. csomag szélessége	10,33 cm
1. csomag hossza	16,664 cm
1. csomag súlya	440,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	35
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	16,47 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen