



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Modicon ABL2
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység blokk
Betáplálás típusa	Szabályozott kapcsoló üzemmód
Névleges teljesítmény W-ben	252 W
Bemeneti feszültség	100...120 V AC egyfázisú 200...240 V
Kimeneti feszültség	24 V DC
Betáplálás kimeneti áram	10,5 A
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás	4 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Teszt neve	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) megfelel IEC 61000-6-4 B. szint

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség korlátok	90...132 V 180...264 V
Hálózati frekvencia	47...63 Hz
Bekapcsolási túláram	60 A -100...120 V AC 60 A -200...240 V AC
Cos phi	0,5
Hatásfok	87 %
Teljesítmény disszipáció W-ban	37,6 W
Áramfelvétel	2,5 A -240 V
Bemeneti védelem típusa	Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
Kimeneti feszültség korlátok	20,4...28,8 V
Vonali és terhelésszabályozás	+/- 1 %
Tartási idő	>= 12 ms -115 V
Kimeneti védelem típusa	Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x I _n Zárlat ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x I _n Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 28,8...33,6 V Termikus
Csatlakozás típusa	Esetén talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm ² AWG 12...AWG10
Jelölés	CE
Elektromágneses kompatibilitás	Védettség gyors tranziensekkel szemben megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Rögzítés	Közvetlenül a házra Közvetlenül a házra
Működési magasság	<= 1000 m
Kimeneti csatlakozás	Sorozat
Túlfeszültség kategória	II
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF)	600000 óra -25 °C
LED állapota	1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Szélesség	215 mm
Magasság	115 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	0,75 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]ICC-ES AC156[RETURN]RRS[RETURN]KCC[RETURN]RCM
IP védettségi fok	IP20 megfelel IEC 62368-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	10...95 %
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 62368-1
Szennyezettségi fok	2
Dielektromos szilárdság	2000 V bemenet és kimenet között

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,6 cm
1. csomag szélessége	12,3 cm
1. csomag hossza	22,2 cm
1. csomag súlya	850,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	21
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	19,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	252
3. csomag magassága	90,0 cm
3. csomag szélessége	60,0 cm
3. csomag hossza	80,0 cm
3. csomag súlya	221,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen