



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Rectified
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység blokk
Betáplálás típusa	Javított és szűrt
Névleges teljesítmény W-ben	96 W
Nominal input voltage	230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1 400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
Kimeneti feszültség	24 V DC
Betáplálás kimeneti áram	4 A
Antiharmonikus szűrő	Kisfrekvenciás harmonikusok
Terméktanúsítványok	cULus 508[RETURN]KCC[RETURN]UL 508, 212533 sz. fájl[RETURN]EAC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia korlátok	47...63 Hz
Bemeneti feszültség korlátok	360...440 V 207...253 V
Power Factor	0,689 -230 V 0,867 -400 V
Hatásfok	75 %
Teljesítmény disszipáció W-ban	24 W
Kimeneti csatolás	Sorozat Párhuzamos
Kimeneti védelem típusa	Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: belső biztosíték, 4 A, 5 x 20 mm, T görbe Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 2 J csúcskorlátozó
Hold-up time	14 ms
LED állapota	1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V) 1 LED (narancs) szigetelési hiba
Maradványfeszültség-ingadozás	<= 1200 mV
Csatlakozás típusa	Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 5 x 2,5 mm ² AWG 14...AWG 12 Esetén bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 2,5...1 x 6 mm ² AWG 14...AWG 12 Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 2,5 mm ² AWG 14...AWG 12
Mélység	164,0 mm
Magasság	108 mm
Szélesség	87 mm
Nettó súly	2,98 kg
Kompatibilitási kód	ABL8F

Környezet

IP védettségi fok	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Relatív páratartalom	0...95 % üzem során kondenzáció nélkül
Működési magasság	3600...4500 m

Rezgési ellenállás	0,075 mm (f= 47...57 Hz) megfelel IEC 60068-1 1,5 gn (f= 13,9...47 Hz) megfelel IEC 60068-1 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57...150 Hz) megfelel IEC 60068-1 2.3 gn (f= 3...13,9 Hz) megfelel IEC 60068-1
Safety class	I osztály megfelel VDE 0110
Dielektromos szilárdság	2000 V bemenet és kimenet között 4600 V I/O és földkapcsok között 500 V fázisok között
Other environmental characteristic	EMC megfelel IEC 62041 Biztonság megfelel EN/IEC 61558-2-6 Biztonság megfelel UL 508-CM Biztonság megfelel UL 61010 EMC megfelel EN/IEC 61000-3-4

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	25,500 cm
1. csomag szélessége	18,500 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	3,220 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	109,600 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions




Dimensions in mm

a	b	c	G	J	Ø
87	165	108	60	96	5.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
3.42	6.50	4.25	2.36	3.78	0.22

Internal Wiring Diagram



Load Limits Curve



- (1) Nominal line supply + 10%
- (2) Nominal line supply
- (3) Nominal line supply - 10%