




Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Compatibilité produit	ATV61HC11N4 ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV71HD90N4 ATV71QD90N4
Valeur ohmique	2,75 Ohm

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	25 kW à 50 °C
Raccordement électrique	M10 fil nu pour variateur
Type de protection	Protection thermique via un relais de surcharge thermique
Largeur	890 mm
Hauteur	690 mm
Profondeur	540 mm
Poids du produit	80 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP23
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui