



Principales

Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	28 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 250 V CA

Complémentaires

Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 11 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 15 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 4 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 11 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 15 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 7,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 11 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 15 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 18,5 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 20 hp 600 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 25 hp 600 V cycle sévère
Rapport cyclique	Cycle sévère (surcharge importante) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cycle sévère (surcharge importante) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Puissance moyenne disponible	5,1 kW à 50 °C
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 12 pour thermostat M6 fil nu pour variateur
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	540 mm
Hauteur	485 mm
Profondeur	650 mm
Poids du produit	27 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP23
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Dimensions

Vue côté droit et de face



Dimensions en mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20,87	19,09	19,09	20,08	14,96	25,59	21,26	0,35 x 0,47

Dégagements





Schéma recommandé

1 Résistance de freinage




A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe

A2 : Résistance de freinage

PA, PB : Bus DC

2 résistances de freinage



A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe

A2 : Résistance de freinage

PA, PB : Bus DC