



### Principales

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                    | Harmony XAPS                                                                                                  |
| Type de produit ou équipement       | Boîte de commande à clé                                                                                       |
| Nom de l'appareil                   | XAPS                                                                                                          |
| Montage du produit                  | En saillie                                                                                                    |
| Composition de la boîte de commande | 1 bouton-tournant à clé, ressort de rappel au centre<br>1 "F" flèche montante -O- flèche descendante marquage |
| Positions de l'unité de commande    | 3 positions                                                                                                   |
| Position de retrait de la clé       | Au milieu                                                                                                     |
| Fonctionnement des contacts         | À action dépendante                                                                                           |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée de câble                            | 1&nbsp;Masque pour entrée de câble, capacité de serrage: 17 mm<br>1&nbsp;entrée taraudée pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 12 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Poids du produit                           | 0,85 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mode de raccordement                       | Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm <sup>2</sup> avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1<br>Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm <sup>2</sup> sans embout se conformer à EN/CEI 60947-1                                                                                                                                                                   |
| Couple de serrage                          | 0,8...1,2 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forme de la tête de vis                    | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis<br>Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis<br>Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis<br>Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis                                                                                                                                      |
| Matière des contacts                       | Alliage d'argent (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance maximale entre bornes           | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protection contre les courts-circuits      | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ith] courant thermique conventionnel      | 10 A se conformer à CEI 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1<br>6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1<br>0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1<br>0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1<br>1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Code de compatibilité                      | XAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Environnement

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Traitement de protection                          | TC                                |
| Température ambiante de stockage                  | -40...70 °C                       |
| Température ambiante de fonctionnement            | -25...70 °C                       |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I se conformer à CEI 60536 |
| Degré de protection IP                            | IP54 se conformer à CEI 60529     |
| Tenue aux chocs IK                                | IK08 conforming to EN 50102       |
| Normes                                            | EN/CEI 60947-5-1                  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                    |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#"> Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                     |