

A9L15687

ACTI9 iPF túlfeszültség-korlátozó, fixbet. 40kA,
1P-N, 340V



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 iPF K
Termék vagy alkatrész típusa	Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve	iPF K
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]CE
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TT TN-S

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 15 kA (L/R = 1 ms) Közös módú: 15 kA (N/PE) Differenciál módú: 15 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Közös módú: 40 kA L/R = 1 ms Közös módú: 40 kA N/PE Differenciál módú: 40 kA L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 260 V N/PE Differenciál módú: 340 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[Ut] ideiglenes túlfeszültség	337 V L/N 5 s ellenálló 442 V L/PE 5 s ellenálló 1200 V N/PE 200 ms ellenálló 1453 V L/PE 200 ms ellenálló
Szakaszolókapcsoló típusa	Hozzá tartozó megszakító iK60N 40 A görbe C - Icu 6 kA Kapcsolódó biztosíték gG 63 A - Icu 25 kA
Jelzőkör feszültség	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipstes (DIN sín)
9 mm-es osztások	4
Magasság	81 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	69 mm
Nettó súly	210 g
Szín	Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current	0,003 mA
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 25 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16 mm² sodrott, érvéghüvellyel

Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

IK védettség fok	IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	205,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	10,0 cm
2. csomag szélessége	9,0 cm
2. csomag hossza	28,0 cm
2. csomag súlya	1,303 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	15,802 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------