

A9L65301

ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet.
távjelzéssel, 65kA, 3P, 350V



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 iPRD
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	iPRD8
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR NF
Pólusok megnevezése	3P
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-C IT 230

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség	230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 20 kA (L/R = 1 ms) Közös módú: 20 kA (N/PE) Differenciál módú: 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Közös módú: 65 kA L/R = 1 ms Közös módú: 65 kA N/PE Differenciál módú: 65 kA L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 260 V N/PE Közös módú: 350 V L/R = 1 ms Differenciál módú: 350 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[Ut] ideiglenes túlfeszültség	337 V L/N 5 s ellenálló 1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
Szakaszolókapcsoló típusa	Hozzá tartozó megszakító iC60N 50 A görbe C - Icu 10 kA Hozzá tartozó megszakító iC60H 50 A görbe C - Icu 15 kA Hozzá tartozó megszakító NG125NA 50 A görbe C - Icu 25 kA Hozzá tartozó megszakító NG125L 50 A görbe C - Icu 36 kA Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 50 A görbe C - Icu 50 kA Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
Jelzőkör feszültség	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipstes (DIN sín)
9 mm-es osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	69 mm

Nettó súly	0,393 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current	0,6 MA 0,003 mA
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...35 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...35 mm ²
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m

Környezet

IK védettségi fok	IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,7 cm
1. csomag szélessége	6,2 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	427,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	28 cm
2. csomag súlya	1,77 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	16,463 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------