

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ENN04520

## Modulo, boîte de dérivation à sceller 220x160x45mm



### Principales

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit              | Multifix                |
| Gamme                         | Multifix                |
| Nom du produit                | Multifix Modulo         |
| Type de produit ou équipement | Boîtier de distribution |
| Quantité du lot               | Lot de 5                |

### Complémentaires

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Mode d'installation       | Suspendu                |
| Composition de l'appareil | Couvercle de protection |
| Nombre de postes          | 1 poste                 |
| Support de montage        | Mur sec                 |
| Nuance de la couleur      | Bleu (RAL 5015)         |
| Matière                   | PS (polystyrène)        |
| Largeur                   | 160 mm                  |
| Profondeur                | 45 mm                   |
| Profondeur interne        | 43 mm                   |
| Section de câble maximale | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Plombage                  | Sans                    |
| Traitement de surface     | Non traité              |

### Environnement

|  |            |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré de protection (IP)               | IP20       |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 19,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 25,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 29,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 353,0 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 19,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 25,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 29,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,768 kg |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 3             | PAM      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 500      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 211,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 187,2 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|