



Fő jellemzők

Termékválaszték	C125
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	C120
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	C120H
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok száma	1
[In] névleges áram	63 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	G
Megszakítási kapacitás	30 KA Icu -130 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 20 KA Icu -12 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 20 KA Icu -125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 15 KA Icu -≤ 144 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 15 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15000 A Icn -230...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 4,5 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz IT megfelel EN/IEC 60947-3 30 KA Icu -12 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz 125 V DC ≤ 144 V DC 12 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 230...415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz 12 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	10...14 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	15 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 130 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 2,25 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 12 V DC 15 KA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - ≤ 144 V DC 20 KA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 125 V DC 15 KA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 12 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Igen
9 mm-es osztások	3
Magasság	81 mm
Mélység	73 mm
Szélesség	27 mm
Nettó súly	0,205 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Reteszelési opciók leírása	Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok1...50 mm² merev Alagút típusú terminálok1,5...35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	15 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	EAC
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	189,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,3 cm
2. csomag hossza	33,0 cm
2. csomag súlya	2,324 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	14,431 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------