


Fiche produit

Caractéristiques

ENN47994

Mureva FIX - Embase simple pour collier d'installation



Principales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamme de produit | Mureva FIX |
| Type de produit ou équipement | Embase simple |
| Application spécifique du produit | Pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm |
| Couleur | Noir |
| Quantité par emballage | 100 pièces |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conditions d'utilisation | À l'extérieur Intérieur |
| Résistance à la déchirure | Résistance à l'arrachement: 20 daN |
| Matière | PA (polyamide 12) |
| Poids du produit | 0,002 kg |

Environnement

| | |
|--------|----------|
| Normes | EN 50146 |
|--------|----------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,68 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 16,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 168,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|